

**Vyměnitelná břitová destička SNMG na střední obrábění 50 ks, HBT020,
Velikost: 120408****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3915 120408
GTIN	4067263093244
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Počet výměn/řezání	8
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120408
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	0,8 - 5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Povlak	TiCN
Řezný materiál	TK
Obsah	251267 HBT020
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 280 mm/min
Počet kusů	50
Řezný materiál	HBT020
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	PR

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3915 120408