

Garant**Vyměnitelná břitová destička DNMG na střední obrábění 50 kusů, HB7020-2,
Velikost: 150604****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2429 150604
GTIN	4067263092865
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,75 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	130 - 370 mm/min
Obsah	250760 HB7020-2
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Rohový radius	0,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150604
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Počet kusů	50
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2429 150604
