

**Cenově výhodné balení – zapichovací deska, plný rádius****Údaje o objednavce**

Artikové číslo	GG2748 2
GTIN	4067263097679
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Obsah	273735 2
Tolerance šířky zápichu w	±0,03 mm
Počet kusů	50
Posuv f	0,06 - 0,14 mm/ot,
Hloubka řezu a _p	0,1 - 0,6 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Šířka zápichu w	2 mm
Rozsah použití	Radiální vnitřní zapichování
Řezný materiál	HB7020
Hlavní způsob použití	P
Vedlejší použití	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	220 m/min	P

Technický list

Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	60 m/min	S
GG(G)	vhodný	200 m/min	K
CuZn	vhodný	250 m/min	N
Uni	vhodný		
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2748 2