


Garant**Vyměnitelná břitová destička WNMG na střední obrábění 30 kusů, HB7130-2,
Velikost: 060408****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2983 060408
GTIN	4067263094913
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet výměn/řezání	6
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	2 mm
Počet kusů	30
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 mm/min
Tolerance	M
Hlavní způsob použití	M
Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Obsah	252064 HB7130-2
Rohový radius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 060408
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,55 mm
Řezný materiál	TK

Technický list

Řezný materiál	HB7130-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2983 060408