

Garant**Vyměnitelná břitová destička VBMT na střední obrábění 30 kusů, HB7140-2,
Velikost: 110304****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3560 110304
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 110304
Povlak	S povlakem
Rohový rádius	0,4 mm
Obsah	261224 HB7140-2
Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 mm/min
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_{p \max}$	1,75 mm

Technický list

Tolerance	M
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3560 110304