



Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička WNMG na střední obrábění, 30 ks, HBT020

Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3928 060408
GTIN	4067263093657
Třída artiklu	GGN

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 060408
Obsah	252093 HBT020
Rohový rádius	0,8 mm
Počet výměn/řezání	6
Hlavní způsob použití	P
Povlak	TiCN
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 280 mm/min
Hloubka řezu a_p	0,8 - 5 mm
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Počet kusů	30
Řezný materiál	HBT020
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	PM

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3928 060408