

**Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička CNMG na dokončovací práce, 30 ks, HB7035-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2402 09T304
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 350 mm/min
Obsah	250050 HB7035-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 09T304
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	4
Řezný materiál	TK
Rohový radius	0,4 mm
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7035-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2402 09T304
