

**Garant****Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička DNMG na střední obrábění, 30 ks, HB7020-2****Údaje o objednávce**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | GG2438 160405L |
| GTIN           | 4067263094579  |
| Třída artiklu  | GGN            |

**Technický popis**

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Hloubka řezu $a_p$                  | 0,3 - 4 mm                                   |
| Obsah                               | 251032 HB7020-2                              |
| Přiřazení dokončování / hrubování   | dokončování                                  |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití | 130 - 370 mm/min                             |
| Hloubka řezu $a_{p \max}$           | 4 mm                                         |
| Řezný materiál                      | TK                                           |
| Posuv $f$                           | 0,2 - 0,5 mm/ot,                             |
| Počet výměn/řezání                  | 2                                            |
| Hlavní způsob použití               | P                                            |
| Hloubka řezu $a_{p \min}$           | 0,35 mm                                      |
| Počet kusů                          | 30                                           |
| Řezný materiál                      | HB7020-2                                     |
| Podmínky řezu                       | lehce přerušovaný                            |
| Lamač třísek                        | SM                                           |
| Druh produktu                       | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |

**Vhodné produkty**

No Shop URL available for: GG2438 160405L

---