

Garant**Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička DNMG na střední obrábění, 30 ks, HB7020-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2438 160410L
GTIN	4067263094616
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \max}$	4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	130 - 370 mm/min
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Počet výměn/řezání	2
Obsah	251038 HB7020-2
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,65 mm
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2438 160410L
