

Garant

**Vyměnitelná břitová destička VBMT na střední obrábění 50 ks, HB7130-2,
Velikost: 160404**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3562 160404
GTIN	4067263097020
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Obsah	261232 HB7130-2
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160404
Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	2,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 mm/min
Počet kusů	50
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,

Technický list

Rohový rádius	0,4 mm
Řezný materiál	HB7130-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3562 160404