

**Garant****Vyměnitelná břitová destička KNUX na střední obrábění 50 ks, HB7020-2,  
Velikost: 160410R****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2439 160410R
GTIN	4067263094609
Třída artiklu	GGN

**Technický popis**

Hloubka řezu $a_{p \max}$	4 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	130 - 370 mm/min
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,65 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,3 - 4 mm
Obsah	251036 HB7020-2
Posuv $f$	0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet kusů	50
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

**Vhodné produkty**

No Shop URL available for: GG2439 160410R

---