

Garant**Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička SNMG na dokončovací práce, 30 ks, HB7010-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2440 120408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	170 - 500 mm/min
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,55 mm
Obsah	251144 HB7010-2
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	4,25 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120408
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	8
Rohový rádius	0,8 mm
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7010-2
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2440 120408
