

Garant

Vyměnitelná břitová destička VBMT na střední obrábění 50 ks, HB7140-2, Velikost: 160408



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3563 160408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160408
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Tolerance	M
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Hlavní způsob použití	M
Počet výměn/řezání	2
Počet kusů	50
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 mm/min
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Řezný materiál	TK

Technický list

Obsah	261234 HB7140-2
Povlak	S povlakem
Řezný materiál	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3563 160408