

**Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička CNMG na střední obrábění, 30 ks, HB7010-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2407 09T308
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,55 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 09T308
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	3,25 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 440 mm/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Obsah	250152 HB7010-2
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Rohový radius	0,8 mm
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7010-2
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2407 09T308
