



## Vyměnitelná břitová destička DCMT na dokončovací práce 30 kusů, HBT020, Velikost: 11T302



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG3936 11T302 |
| GTIN           | 4067263092278 |
| Třída artiklu  | GGN           |

### Technický popis

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Hlavní způsob použití                | P                |
| Hloubka řezu $a_{p \max}$            | 2,75 mm          |
| Obsah                                | 260377 HBT020    |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití  | 120 - 330 mm/min |
| Počet výměn/řezání                   | 2                |
| Rohový radius                        | 0,2 mm           |
| Hloubka řezu $a_{p \min}$            | 0,25 mm          |
| Posuv $f$                            | 0,1 - 0,3 mm/ot, |
| Povlak                               | TiCN             |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCMT 11T302      |
| Řezný materiál                       | TK               |
| Přiřazení dokončování / hrubování    | dokončování      |
| Hloubka řezu $a_p$                   | 0,4 - 1,5 mm     |

## Technický list

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| Počet kusů     | 30                                              |
| Řezný materiál | HBT020                                          |
| Podmínky řezu  | lehce přerušovaný                               |
| Lamač třísek   | PF                                              |
| Druh produktu  | Vyměnitelná břitová<br>destička pro soustružení |

### Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3936 11T302