

**Garant****Vyměnitelná břitová destička CNMG na dokončovací práce 30 kusů,  
HB7140-2, Velikost: 09T308****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG2902 09T308 |
| GTIN           | 4067263092278 |
| Třída artiklu  | GGN           |

**Technický popis**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Hlavní způsob použití                | M                 |
| Posuv f                              | 0,15 - 0,5 mm/ot, |
| Hloubka řezu $a_{p\ min}$            | 0,55 mm           |
| Počet výměn/řezání                   | 4                 |
| Rohový radius                        | 0,8 mm            |
| Řezný materiál                       | TK                |
| Obsah                                | 250052 HB7140-2   |
| Přiřazení dokončování / hrubování    | dokončování       |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 09T308       |
| Povlak                               | S povlakem        |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití  | 70 - 230 mm/min   |
| Hloubka řezu $a_p$                   | 0,3 - 2,5 mm      |
| Hloubka řezu $a_{p\ max}$            | 3.25 mm           |

## Technický list

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| Počet kusů     | 30                                              |
| Řezný materiál | HB7140-2                                        |
| Podmínky řezu  | silně přerušovaný                               |
| Lamač třísek   | VS                                              |
| Druh produktu  | Vyměnitelná břitová<br>destička pro soustružení |

### Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2902 09T308