

Garant**Vyměnitelná břitová destička VCMT na dokončovací práce 30 kusů,
HB7140-2, Velikost: 110304****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3566 110304
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 mm/min
Obsah	261366 HB7140-2
Hlavní způsob použití	M
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 110304
Počet výměn/řezání	2
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Tolerance	M
Hloubka řezu $a_{p \max}$	1,75 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Technický list

Řezný materiál	TK
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3566 110304