

Garant**Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička CNMG na střední obrábění, 30 ks, HB7035-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2409 09T308
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Obsah	250152 HB7035-2
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 320 mm/min
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 09T308
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7035-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2409 09T308
