

Garant**Vyměnitelná břitová destička CNMG na dokončovací práce 50 ks, HB7140-2,
Velikost: 09T308****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2905 09T308
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Povlak	S povlakem
Počet kusů	50
Obsah	250052 HB7140-2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 mm/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 09T308
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Počet výměn/řezání	4
Rohový radius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3.25 mm

Technický list

Hloubka řezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Řezný materiál	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2905 09T308