



Vyměnitelná břitová destička SCMT na střední obrábění 50 ks, HBT020, Velikost: 120404



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3943 120404
GTIN	4067263095682
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet kusů	50
Obsah	260793 HBT020
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	P
Povlak	TiCN
Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 280 mm/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120404
Počet výměn/řezání	4
Rohový radius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Řezný materiál	TK

Technický list

Hloubka řezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Řezný materiál	HBT020
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	PM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3943 120404