

Garant**Vyměnitelná břitová destička CNMG na střední obrábění 50 kusů, HB7010-2,
Velikost: 09T308****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2410 09T308
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 440 mm/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 09T308
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Počet výměn/řezání	4
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Obsah	250152 HB7010-2
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Počet kusů	50
Řezný materiál	HB7010-2
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2410 09T308
