

**Garant****Vyměnitelná břitová destička CNMG na střední obrábění 50 kusů, HB7010-2,  
Velikost: 120408****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2410 120408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

**Technický popis**

Obsah	250158 HB7010-2
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	140 - 440 mm/min
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408
Hloubka řezu $a_p$	0,3 - 4 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	P
Počet kusů	50
Řezný materiál	HB7010-2
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

---

## Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2410 120408

---