



Vyměnitelná břitová destička TCMT na střední obrábění 30 kusů, HBT020, Velikost: 16T304



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3946 16T304
GTIN	4067263095811
Třída artiklu	GGN

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 16T304
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Povlak	TiCN
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 280 mm/min
Počet výměn/řezání	3
Obsah	261018 HBT020
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Rohový radius	0,4 mm
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4 mm

Technický list

Počet kusů	30
Řezný materiál	HBT020
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	PM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3946 16T304