



Vyměnitelná břitová destička TCMT na střední obrábění 50 ks, HBT020, Velikost: 110204



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3947 110204
GTIN	4067263095804
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 110204
Počet kusů	50
Rohový radius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Počet výměn/řezání	3
Povlak	TiCN
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 280 mm/min

Technický list

Obsah	261012 HBT020
Řezný materiál	HBT020
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	PM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3947 110204