

**Vyměnitelná břitová destička VBMT na střední obrábění 50 ks, HBT020,  
Velikost: 110304****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG3951 110304 |
| GTIN           | 4067263095927 |
| Třída artiklu  | GGN           |

**Technický popis**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Řezný materiál                      | TK                |
| Posuv $f$                           | 0,12 - 0,3 mm/ot, |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití | 100 - 280 mm/min  |
| Počet kusů                          | 50                |
| Rohový radius                       | 0,4 mm            |
| Hloubka řezu $a_{p \min}$           | 0,25 mm           |
| Hlavní způsob použití               | P                 |
| Obsah                               | 261252 HBT020     |
| Hloubka řezu $a_p$                  | 0,5 - 2,5 mm      |
| Počet výměn/řezání                  | 2                 |
| Povlak                              | TiCN              |
| Hloubka řezu $a_{p \max}$           | 1,75 mm           |

## Technický list

|                                      |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Přiřazení dokončování / hrubování    | dokončování                                     |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VBMT 110304                                     |
| Řezný materiál                       | HBT020                                          |
| Podmínky řezu                        | lehce přerušovaný                               |
| Lamač třísek                         | PM                                              |
| Druh produktu                        | Vyměnitelná břitová<br>destička pro soustružení |

### Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3951 110304