

**Vyměnitelná břitová destička VCMT na dokončovací práce 30 kusů, HBT020, Typ: 110304****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3952 110304
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet výměn/řezání	2
Povlak	TiCN
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Hlavní způsob použití	P
Obsah	261386 HBT020
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 330 mm/min
Hloubka řezu a_p	0,4 - 1,5 mm
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p \max}$	1,75 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 110304

Technický list

Počet kusů	30
Řezný materiál	HBT020
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	PF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3952 110304