

Garant**Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička CNMG na hrubování, 30 ks, HB7010-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2413 120412
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,8 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120412
Rohový radius	1,2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 415 mm/min
Řezný materiál	TK
Obsah	250324 HB7010-2
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7010-2
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SG
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2413 120412
