

Garant**Vyměnitelná břitová destička TNMG na střední obrábění 50 ks, HB7010-2,
Velikost: 160408****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2463 160408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Obsah	251544 HB7010-2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 440 mm/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	6
Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4 mm
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160408
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Počet kusů	50
Řezný materiál	HB7010-2
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2463 160408
