

Garant

Vyměnitelná břitová destička VCMT na dokončovací práce 50 ks, HB7140-2, Velikost: 110304



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3569 110304
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	M
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 110304
Tolerance	M
Obsah	261366 HB7140-2
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	1,75 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 mm/min
Povlak	S povlakem
Počet kusů	50

Technický list

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Řezný materiál	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3569 110304