

Garant**Vyměnitelná břitová destička TNMG na střední obrábění 50 ks, HB7035-2,
Velikost: 160408****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2465 160408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Obsah	251244 HB7035-2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	130 - 320 mm/min
Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160408
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,55 mm
Počet výměn/řezání	6
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	4 mm
Rohový rádius	0,1 mm
Počet kusů	50
Řezný materiál	HB7035-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2465 160408
