

Garant**Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička CNMG na hrubování, 30 ks, HB7035-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2415 120408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Obsah	250322 HB7035-2
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 290 mm/min
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	4,25 mm
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,55 mm
Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408
Rohový radius	0,8 mm
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7035-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SG
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2415 120408
