

**Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička VNMG na dokončovací práce, 30 ks, HB7020-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2467 160404
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	160 - 400 mm/min
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160404
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Obsah	251732 HB7020-2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2467 160404
