

Garant**Vyměnitelná břitová destička CNMG na hrubování 30 kusů, HB7120-1,
Velikost: 120416****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2912 120416
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 160608
Rohový radius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hloubka řezu $a_{p \max}$	5,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Obsah	250328 HB7120-1
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 mm/min
Počet kusů	30

Technický list

Řezný materiál	HB7120-1
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VG
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2912 120416