

Garant**Vyměnitelná břitová destička VCMT na střední obrábění 30 kusů, HB7130-2,
Velikost: 110304****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3571 110304
GTIN	4067263097211
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	1,75 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Obsah	261454 HB7130-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 110304
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 mm/min
Hlavní způsob použití	M
Tolerance	M
Počet výměn/řezání	2
Počet kusů	30

Technický list

Řezný materiál	HB7130-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3571 110304