

Garant**Vyměnitelná břitová destička CNMG na hrubování 30 kusů, HB7130-2,
Velikost: 120408****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2913 120408
GTIN	4067263094036
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 mm/min
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4.25 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Počet výměn/řezání	4
Řezný materiál	TK
Počet kusů	30
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408
Hlavní způsob použití	M
Obsah	250322 HB7130-2
Řezný materiál	HB7130-2

Technický list

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VG
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2913 120408