

Garant**Vyměnitelná břitová destička DCMT na střední obrábění 30 kusů, HB7010-2,
Velikost: 070204****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2819 070204
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet výměn/řezání	2
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 mm/min
Rohový radius	0,4 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	1,75 mm
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Obsah	260452 HB7010-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T308
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Počet kusů	30

Technický list

Řezný materiál	HB7010-2
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2819 070204