

**Šroub s okem, Závít Ø: M36****Údaje o objedávce**

Artikové číslo	086472 M36
GTIN	2050001757937
Třída artiklu	08Y

Popis**Provedení:**

Vysokopevnostní šrouby s okem / matice s okem, červeně lakované.

Upozornění:

Šrouby a matice s oky nezatěžujte v úhlu 90° k ose šroubování!

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Technický popis

Celková výška F	128 mm
Hmotnost	2,15 kg
Ø C nákrůžku uložení	75 mm
Vnější Ø B kroužku	126 mm
Celková délka matice E	26 mm
Závít Ø	M36
Vnitřní Ø A kroužku	70 mm

Délka závitu	54 mm
Rozměr D	28 mm
Nosnost WLL SF 4:1	16 t
Druh produktu	Šroub s okem