

Garant

Vyměnitelná břitová destička DNMG na dokončovací práce 30 kusů, HB7120-1, Velikost: 150608



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2918 150608
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 290 mm/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Obsah	250660 HB7120-1
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150608
Počet výměn/řezání	4
Rohový radius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,75 mm
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	M
Počet kusů	30

Technický list

Řezný materiál	HB7120-1
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2918 150608