

Garant**Vyměnitelná břitová destička CCMT na střední obrábění 50 ks, HB7130-2,
Velikost: 120408****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3510 120408
GTIN	4067263096221
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Počet kusů	50
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 mm/min
Obsah	260160 HB7130-2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový radius	0,8 mm
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120408

Technický list

Tolerance	M
Řezný materiál	HB7130-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3510 120408