

**Cenově výhodné balení – vyměnitelné břitové destičky CCGT na dokončovací práce, HB7315-1, 50 ks****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3803 120402
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet kusů	50
Řezný materiál	TK
Obsah	260062 HB7315-1
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,5 mm
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGT 120402
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,15 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 600 mm/min
Rohový radius	0,2 mm
Hlavní způsob použití	N
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Řezný materiál	HB7315-1
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AF

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	110 m/min	P
GG(G)	omezené použití	80 m/min	K
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	vhodný		
přerušovaný	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3803 120402