

Garant**Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička DNMG na střední obrábění, 30 ks, HB7020-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2426 110404
GTIN	4067263092810
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	2,75 mm
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 110404
Obsah	250752 HB7020-2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	130 - 370 mm/min
Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
Počet výměn/řezání	4
Rohový radius	0,4 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2426 110404
