

Garant**VB.T 160404, Typ: HB7020**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261232 HB7020
GTIN	4045197699800
Třída artiklu	21G

Popis

VB.T 160404 HB7020 Druh: HB7020

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min

Technický popis

Lamač třísek	SM
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm

Druh	HB7020
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VBMT 160404
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení