

**Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička DNMG na střední obrábění, 30 ks, HB7020-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2426 150608
GTIN	4067263092872
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150608
Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Obsah	250762 HB7020-2
Rohový rádius	0,8 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	130 - 370 mm/min
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,75 mm
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2426 150608
