

Garant

Vyměnitelná břitová destička DNMG na dokončovací práce 50 ks, HB7140-2, Velikost: 110408



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2923 110408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 mm/min
Obsah	250654 HB7140-2
Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150608
Řezný materiál	TK

Technický list

Počet kusů	50
Povlak	S povlakem
Řezný materiál	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2923 110408