

Garant**Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička DNMG na střední obrábění, 30 ks, HB7035-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2427 110404
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p\ max}$	2,75 mm
Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 320 mm/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 110404
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,4 mm
Obsah	250752 HB7035-2
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7035-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2427 110404
