

Garant

**Vyměnitelná břitová destička DNMG na dokončovací práce 50 ks, HB7140-2,
Velikost: 150608**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2923 150608
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Řezný materiál	TK
Obsah	250660 HB7140-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 110408
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Počet kusů	50
Počet výměn/řezání	4
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 mm/min
Povlak	S povlakem
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	2,75 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,25 mm

Technický list

Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	M
Řezný materiál	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2923 150608