

**Vyměnitelná břitová destička SCMT na střední obrábění 30 kusů, HBT130,
Velikost: 09T304****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2674 09T304
GTIN	4067263096696
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 09T304
Hlavní způsob použití	M
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Obsah	260791 HBT130
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 mm/min
Rohový radius	0,4 mm
Řezný materiál	TK
Povlak	TiCN
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Počet kusů	30

Technický list

Řezný materiál	HBT130
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	MM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2674 09T304