

Garant**Vyměnitelná břitová destička SCMT na dokončovací práce 30 kusů, HB7035-2,
Velikost: 120408****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2829 120408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120408
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 mm/min
Rohový radius	0,8 mm
Obsah	260750 HB7035-2
Počet výměn/řezání	4
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Počet kusů	30

Technický list

Řezný materiál	HB7035-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2829 120408