

**Vyměnitelná břitová destička SCMT na střední obrábění 30 kusů, HBT130,
Velikost: 120408****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2674 120408
GTIN	4067263096832
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120408
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Obsah	260795 HBT130
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 mm/min
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Počet výměn/řezání	4
Počet kusů	30

Technický list

Řezný materiál	HBT130
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	MM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2674 120408