

Garant**Vyměnitelná břitová destička SCMT na dokončovací práce 50 ks, HB7020-2,
Velikost: 120408****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2831 120408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Obsah	260750 HB7020-2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 400 mm/min
Počet kusů	50
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový radius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,55 mm
Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120408
Řezný materiál	TK

Technický list

Hloubka řezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2831 120408